

STORA

2875QMP125P30-11

EAN 4031582365313



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Stora
Tipo de alojamento	Rodízio giratório com travão da roda
Padrão	EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Capacidade de carga a 3 km/h	80 kg
Capacidade de carga estática	160 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-40 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	153 mm
Peso geral	0,725 kg

RODA

Material do centro da roda	Poliuretano Injetado
Material do piso da roda	Duplo flangeado com faixas
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	125 mm
Largura do Piso	32 mm
Dureza do Piso (D)	59 Shore D

SUPORTE

Material	Folha de aço, média
Em Forma de Garfo	Função especial
Rolamento giratório	Duas filas de esferas
Offset	40 mm
Raio giratório	102,5 mm
Interferência giratória	205 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Furo da rosca
Diâmetro do furo	11 mm

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Concebido para o seguinte tamanho da paleta: Largura do piso: cerca de 2,75 mm, Largura da ranhura: cerca de 5,7 mm, Profundidade: > 10 mm.

STORA

2875QMP125P30-11

EAN 4031582365313



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

