

AGILA STAINLESS

7475PJO050P40

EAN 4031582350975

Numéro de commande 00000000



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ● ●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila stainless
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	yes
Capacité de charge statique	80 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	69 mm
Largeur totale	43 mm
Poids	0.2 kg

CHAPE

Déport	24 mm
Rayon d'encombrement	70 mm
Diamètre d'encombrement	140 mm
Material brake pedal	polyamide
Diamètre du dôme	41 mm

ROUE

Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	19 mm
Largeur du corps de roue	19 mm

RACCORD

Longueur de la platine	60 mm
Largeur de la platine	60 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	38 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	48 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	38 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	48 mm
Diamètre des trous de la platine	6.3 mm

AGILA STAINLESS

7475PJO050P40

EAN 4031582350975

Numéro de commande 00036676

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

