

## LINEA

5941UAP125P30-11 RAL9002

EAN 4031582369229



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ● |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ○ ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ○ |

## PODSTAWOWE ATY

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Linea                                    |
| Typ obudowy                    | Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa      |
| Standardowy                    | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h            | 130 kg                                   |
| Nośność statyczne              | 260 kg                                   |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -10 °C                                   |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 40 °C                                    |
| Wysokość całkowita             | 143 mm                                   |
| Szerokość całkowita            | 82 mm                                    |
| Waga całkowita                 | 0,955 kg                                 |

## KOŁO

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Materiał ciała       | Poliamid                   |
| Materiał bieżni      | Poliuretan, Wtrysk         |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Ośłony gwintu        | Z osłoną gwintu            |
| Średnica             | 125 mm                     |
| Szerokość Bieżnia    | 20 mm                      |
| Twardość Bieżnia (A) | 92 Shore A                 |

## OBUDOWA

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Materiał               | Poliamid                   |
| Kształt Widelec        | Obudowa na dwa Koło        |
| Łożysko obrotowe       | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Wysięg                 | 40 mm                      |
| Promień działania koła | 129 mm                     |
| Zasięg działania koła  | 258 mm                     |
| Średnica kopuły        | 52 mm                      |

## MOCOWANIE

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Typ mocowania           | Otwór na śrubę |
| Średnica otworu Trzpień | 11 mm          |

Klub Projektant  
DeutscherNagroda  
InterzumIF nagroda za  
projekt

## RYSUNKI TECHNICZNE

