INFORMAȚII DESPRE PRODUS

AGILA STAINLESS

7477PJO075P40

EAN 4031582351033



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	●●●○○
Zgomot de mișcare	●●●●○
Atriție	●●●○○
Rezistență la coroziune	●●●●●

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Agila stainless
Tip	Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	75 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Da
Capacitate de încărcare statică	150 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	100 mm
Lățime totală	43 mm
Greutate totală	0,32 kg

FURCA

Materialul de construcție	Oțel Inoxidabil, mediu
FormăFurcă	Larg
Rulment pivotant	Două curse de mingi
Culoare	Oțel Inoxidabil
Offset	24 mm
Raza de pivotare	81 mm
Interferență pivotantă	162 mm
Material spring	acoperire cu fulgi de zinc cu rezistență ridicată la coroziune
Material brake pedal	turnare sub presiune din zinc cromată
Diametru cupolă	43 mm

ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Cauciuc termoplastic
Lagăr	Rulment simplu
Roată	Gri argintiu (RAL7001)
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	75 mm
Benză de rulare	25 mm
Lățimea corpului	25 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	87 Pe malul A

RACORD

Tip ajustare	Placă pătrată
Lungime placă	60 mm
Lățimea plăcii	60 mm
Lungime orificiu placă (minim)	38 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	48 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)	38 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	48 mm
Diametru orificiu placă	6,3 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA STAINLESS


7477PJO075P40


EAN 4031582351033


Numărul de comandă 00036682

Desene ale produsului









© Copyright 2026 TENTE International GmbH