

OMIKRON TWIN

9958FTP300P68

EAN 4031582317008
订单号 00801650

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○

核心属性

产品名称	Omikron twin
外壳类型	固定脚轮
标准	类似 EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	6000 kg
6 公里/小时的载重	4000 kg
静态载重	9000 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
温度范围 (最大)	60 ° C
总高	415 mm
总宽度	272 mm
总重量	50.153 kg

轮子

轮体材料	铸件
胎面材料	聚氨酯, 铸造的
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
胎面颜色	蜂蜜黄 (RAL1005)
侧盖	带螺纹防护装置
直径	300 mm
胎面宽度	80 mm
轮体宽度	80 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A
胎面硬度 (D)	42 岸 D

支架

材料	铸铁或锻铁, 重
支架形状	双轮子支架
颜色	透明涂层
圆顶直径	235 mm

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	270 mm
上板宽	250 mm
上板孔长度 (最大)	210 mm
上板孔宽度 (最大)	230 mm
上板孔直径	17 mm

OMIKRON TWIN

9958FTP300P68

EAN 4031582317008
订单号 00801650



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

