

INTEGRAL TWIN

2946USX125R36-32S30 D 7035 4xM6 W



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ●
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Integral twin
Typ	Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna
Standardowy	EN12531 — Odlewy do łóżek szpitalnych
Nośność przy 3 km/h	125 kg
Nośność przy 4 km/h	125 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Tak
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	375 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-25 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Wysokość całkowita	150 mm
Szerokość całkowita	63 mm
Waga całkowita	1,17 kg
Certyfikacja	Testowane i monitorowane przez TÜV Süd

OBUDOWA

Materiał obudowy	Arkusz stalowy, średni
Kształt Widelec	Obudowa na dwa Koło
Łożysko obrotowe	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor	Jasnoszary (RAL7035)
Wysięg	37,5 mm
Promień działania koła	103 mm
Zasięg działania koła	206 mm
Średnica kopuły	61,5 mm

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Poliuretan, Wtrysk, przewodzący elektrycznie
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione
Kolor Koło	Jasnoszary (RAL7035)
Oslony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	125 mm
Szerokość Bieżnia	12 mm
Szerokość korpusu	12 mm
Twardość Bieżnia (A)	91 Shore A
Twardość Bieżnia (D)	40 Shore D

MOCOWANIE

Typ mocowania	Trzpień z Krzywka sterująca do prętów profilowych, Wariant krótka
Średnica Trzpień	32 mm
Długość Trzpień	51 mm
Położenie gwintu Trzpień	7 mm
Liczba otworów montażowych Trzpień	4
Wskazówka	Łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych.

Nagroda
German
Design
AwardNagroda
Red Dot
Design
Award


INTEGRAL TWIN

2946USX125R36-32S30 D 7035 4xM6 W



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Rysunki produktu



Nagrada
German
Design
Award



Nagrada
Red Dot
Design
Award