

## KAPPA LOAD

9650TOO125P63

EAN 4031582348743



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wytrzymałość rolek   | ● ● ● ● ● |
| Hałas ruchowy        | ● ○ ○ ○ ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ● |
| Odporność na korozję | ● ● ● ○ ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Kappa load                         |
| Typ                            | Kółko obrotowe                     |
| Standardowy                    | EN12533 — Kółka do dużych obciążeń |
| Nośność przy 4 km/h            | 840 kg                             |
| Nośność przy 6 km/h            | 700 kg                             |
| Przewodzący prąd elektryczny   | Nie                                |
| Nierdzewne                     | Nie                                |
| Nośność statyczne              | 1680 kg                            |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -40 °C                             |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C                              |
| Wysokość całkowita             | 170 mm                             |
| Waga całkowita                 | 3 kg                               |

## OBUDOWA

|                        |                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Materiał obudowy       | Żeliwo lub kute żelazo, ciężkie                           |
| Kształt Widelec        | Poszerzane, Wzmacniane                                    |
| Łożysko obrotowe       | Łożysko kulkowe wzdłużne Łożysko walcowe głębokim rowkiem |
| Wysięg                 | 48 mm                                                     |
| Promień działania koła | 110,5 mm                                                  |
| Zasięg działania koła  | 221 mm                                                    |
| Lubrication nipple     | 1                                                         |

## KOŁO

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Materiał ciała       | Poliamid, ciężki               |
| Materiał bieżni      | Identyczny z korpusem Koła     |
| Łożysko              | Łożysko ślizgowe               |
| Oś                   | Przykręcane za pomocą nakrętki |
| Ośłony gwintu        | Bez osłony gwintu              |
| Średnica             | 125 mm                         |
| Szerokość Bieżnia    | 50 mm                          |
| Twardość Bieżnia (D) | 75 Shore D                     |

## MOCOWANIE

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Typ mocowania                          | Płytką prostokątną |
| Długość płytki                         | 135 mm             |
| Szerokość płytki                       | 110 mm             |
| Długość otworu w płytce (maksymalna)   | 105 mm             |
| Szerokość otworu w płytce (minimalna)  | 75 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 80 mm              |
| Średnica otworu płytki                 | 11 mm              |

# KAPPA LOAD

9650TOO125P63

EAN 4031582348743

Numer zamówienia 00838705  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

