



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ○
Hałas ruchowy	● ● ● ● ○
Odejście	● ● ● ● ○
Odporność na korozję	● ● ● ● ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Lumina
Typ	Kółko obrotowe
Standardowy	EN12528 – Kółka meblowe
Nośność przy 3 km/h	100 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	200 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Wysokość całkowita	88 mm
Szerokość całkowita	65 mm
Waga całkowita	0,28 kg

OBUDOWA

Materiał obudowy	Poliamid
Kształt Widelec	Obudowa na dwa koło, zamknięta, z kopułą
Łożysko obrotowe	Trzpień, obrotowy
Kolor	Białe aluminium (RAL9006)
Wysięg	30 mm
Promień działania koła	73 mm
Zasięg działania koła	146 mm
Średnica kopuły	45 mm

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Poliuretan, Wtrysk
Łożysko	Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Oś	Nitowane
Kolor Bieżnia	Czarny grafitowy (RAL9011)
Kolor Koło	Białe aluminium (RAL9006)
Ośłony gwintu	Bez ośłony gwintu
Średnica	75 mm
Szerokość Bieżnia	10 mm
Średnica otworu Oś	0 mm
Długość piasty	0 mm
Szerokość korpusu	10 mm
Twardość Bieżnia (A)	92 Shore A

MOCOWANIE

Typ mocowania	Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień	11 mm

LUMINA

5520UAI075L51-11 ~9006/~9006/9011

EAN 4031582310634

Numer zamówienia 00074379

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

