

P11-40X25 / 8

EAN 4031582320206



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Стойкість до корозії ● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Акcesуар
Тип корпусу	Акcesуар
Обвантажопідйомність 3 км/год	40 kg
Статичний Вантажопідйомність	80 kg
Загальна висота	8 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Стрижень з пластиною L-подібної форми
Довжина пластини	40 mm
Ширина тарілки	25 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	32 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	32 mm
Діаметр отвору планшета	4 mm