



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ● |
| Шум руху              | ● ● ● ○ ○ |
| Атритація             | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Назва продукту                     | Linea                                          |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора з комбінованим замком |
| Стандартний                        | EN12530 — Катери пристроїв                     |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год      | 130 kg                                         |
| Електропровідність                 | Так                                            |
| Нержавіюча сталь                   | Так                                            |
| Статичний Вантажопідйомність       | 260 kg                                         |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -20 °C                                         |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C                                          |
| Загальна висота                    | 143 mm                                         |
| Загальна ширина                    | 82 mm                                          |
| Загальна вага                      | 0,98 kg                                        |
| Сертифікація                       | Протестовано та відстежується TÜV Süd          |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Матеріал корпусу    | Поліамід                        |
| Вила Форма          | Кронштейн подвійного Колесо     |
| Поворотний вузол    | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір               | Сіро-білий (RAL9002)            |
| Офсет (Зсув)        | 40 mm                           |
| Радіус повороту     | 129 mm                          |
| Поворотне з'єднання | 258 mm                          |
| Діаметр ковпачка    | 52 mm                           |

## КОЛЕСО

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліамід , електричний струмопровід               |
| Матеріал протектору     | Поліуретан, Інжекційний електричний               |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь |
| Захист різьби           | 3 різьбовим поручителем                           |
| Діаметр                 | 125 mm                                            |
| Протектор               | 20 mm                                             |
| Твердість Протектор (A) | 92 Прибережна A                                   |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                    |                                                                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип налаштування                   | Отвір під болт                                                                                    |
| Діаметр Болт отвору Діаметр отвору | 13 mm                                                                                             |
| Підказка                           | Ліжки, які можна мити, повинні бути Герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування. |

## Product Drawings

