

INTEGRAL TWIN

2944USX100R26-28S45 4xM8

EAN 4031582341713



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE

Déport	31 mm
Rayon d'encombrement	81 mm
Diamètre d'encombrement	162 mm

ROUE

Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	15 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	28 mm
Longueur de la vis	96 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Integral twin
Capacité de charge à 3 km/h	125 kg
Capacité de charge à 4 km/h	125 kg
Conducteur d'électricité	yes
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	250 kg
Plage de température (minimale)	-30 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	129 mm
Largeur totale	60 mm
Poids	1.4 kg
Certification	Testé et surveillé par TÜV Süd



INTEGRAL TWIN

2944USX100R26-28S45 4xM8

EAN 4031582341713



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

