

LEVINA LIGHT

5225PJP075L51-10 RAL 9011

EAN 4031582482478



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ● ○

核心属性

产品名称	Levina light
外壳类型	带轮刹的旋转脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	75 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	150 kg
温度范围（最低）	-10 °C
最高温度范围	40 °C
总高	103 mm
总重量	0.18 kg

支架

外壳材料	聚酰胺
支架形状	直型
旋转轴承	阀杆旋转
颜色	石墨黑（RAL9011）
偏移量	27 mm
旋转半径	73 mm
转向干涉	146 mm

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	精密滚珠轴承
侧盖	带螺纹防护装置
直径	75 mm
胎面宽度	25 mm
胎面硬度（A）	87 岸 A

固定件

固定件类型	B10 接头盲孔
螺栓孔直径	10 mm

LEVINA LIGHT

5225PJP075L51-10 RAL 9011

EAN 4031582482478



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

