

# LUMINA

AA20POI050S70- 8X15 (30)

EAN 4031582458930



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Produktname                 | Lumina                |
| Gehäusotyp                  | Lenkrolle             |
| Norm                        | EN12528 - Möbelrollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 40 kg                 |
| Statische Tragfähigkeit     | 80 kg                 |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C                |
| Temperaturbereich (Maximum) | 40 °C                 |
| Bauhöhe                     | 58 mm                 |
| Gesamtbreite                | 55 mm                 |
| Gesamtgewicht               | 0,105 kg              |

## RAD

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polypropylen               |
| Material der Lauffläche  | Identisch mit Radkörper    |
| Lager                    | Gleitlager mit Distanzrohr |
| Achse                    | Vernietet                  |
| Fadenschutz              | Ohne Fadenschutz           |
| Durchmesser              | 50 mm                      |
| Breite der Lauffläche    | 8 mm                       |
| Härte der Lauffläche (D) | 65 Shore D                 |

## GEHÄUSE

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Material           | Polypropylen                      |
| Gabelform          | Doppelrollen-Gehäuse, geschlossen |
| Schwenklager       | Stift, drehbar                    |
| Schwenkradius      | 49 mm                             |
| Störkreis          | 98 mm                             |
| Gewindedurchmesser | 8 mm                              |

## BEFESTIGUNG

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Befestigungsart | Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben |
| Bundstift Länge | 15 mm                                 |