

ELASTECH

RK.XLR 125X40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383

Номер замовлення 10011100



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●●○

Шум руху ●●●●○

Атриція ●●●○○

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Elastech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
Обвантажопідйомність 4 км/год	160 kg
Статичний Вантажопідйомність	320 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна вага	0,387 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Не визначено
	м'який
Матеріал протектору	Поліпропілен, м'який
Діаметр	125 mm
Протектор	40 mm
Твердість Протектор (A)	63 Прибережна A

ELASTECH

RK.XLR 125X40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383

Номер замовлення 10011100



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

WB. XLR125x40-Ø20NL44 antistatic

