

LINEA

5941XSP125P52 RAL9002

EAN 4031582352429



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Linea
Behuizingstype	Wielen met Richtingslot
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	130 kg
Elektrisch geleidend	✓
Statisch draagvermogen	260 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	148 mm
Totale breedte	82 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend
Lagering	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	20 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Polyamide
Vork Vorm	Behuizing met twee Wiel
Zwenklager	Precisie kogellagers
Offset	40 mm
Zwenk radius	129 mm
Draaicirkel	258 mm
Diameter koepel	52 mm

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat, gatafstand tussen Boutgat VS
Lengte plaat	95 mm
Breedte plaat	70 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	72 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	76 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	44,5 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	52 mm
Diameter plaatgat	11 mm

LINEA

5941XSP125P52 RAL9002

EAN 4031582352429



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

