

ELASTECH

RK.XLR 125X40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383

Номер замовлення 10011100



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●●○

Шум руху ●●●●○

Атриція ●●●○○

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту Elastech

Тип корпусу Колесо

Стандартний EN12532 - Транспортвальне обладнання

Обвантажопідйомність 4 км/год 160 kg

Статичний Вантажопідйомність 320 kg

Діапазон температур (мінімальний) -20 °C

Діапазон температур (максимальний) 80 °C

Загальна вага 0,387 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла Не визначено

Матеріал протектору Поліпропілен, м'який

Діаметр 125 mm

Протектор 40 mm

Твердість Протектор (A) 63 Прибережна A

ELASTECH

RK.XLR 125X40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383

Номер замовлення 10011100



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

WB. XLR125x40-Ø20NL44 antistatic

