

NOVATECH

ETP 082X70-Ø20 HL70

EAN 4031582318715
Bestelnummer 00802292



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Staal, ijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lager	Precisie kogellagers
Kleur Wiel	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	82 mm
Breedte Loopvlak	70 mm
Asgatdiameter	20 mm
Naaflengte	70 mm
Breedte wielkern	70 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)	42 Shore D
Type lager	6204

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	700 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	840 kg
Statisch Draagvermogen	1400 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,948 kg

NOVATECH

ETP 082X70-Ø20 HL70

EAN 4031582318715
Bestelnummer 00802292



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

