



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ●

KERNKENMERKEN

Productnaam	ICS
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	100 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	166 mm
Totale breedte	52 mm
Totaal gewicht	0,66 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Slank
Zwenklager	Stift, zwenkend
Kleur	Zilvergrijs (RAL7001)
Offset	37 mm
Zwenk radius	99,5 mm
Uitzwenking	199 mm
Diameter koepel	52 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lager	Precisie kogellagers, afgedicht
Kleur Wiel	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Geïntegreerde afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Breedte wielkern	32 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	87 Shore A

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	95 mm
Breedte plaat	70 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	50 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	75 mm
Diameter bevestigingsgat	11 mm

Product Drawings

