

# LUMINA

AA23PJI050L51-10 9011/9011/7042

EAN 4031582413045



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○

## HAUPTMERKMALE

Produktname	Lumina
Typ	Lenkrolle mit lastabhängiger Bremsen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	40 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	80 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	54 mm
Gesamtbreite	55 mm
Gesamtgewicht	0,07 kg

## GEHÄUSE

Gehäusematerial	Polypropylen
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse, geschlossen
Schwenklager	Stift, drehbar
Farbe	Graphit schwarz (RAL9011)
Ausladung	20 mm
Schwenkradius	52 mm
Störkreis	104 mm
Dom Durchmesser	0 mm

## RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Thermoplastischer Gummi
Lager	Gleitlager mit Distanzrohr
Achse	Vernietet
Laufflächenfarbe	Verkehrsgrau A (RAL7042)
Radfarbe	Graphit schwarz (RAL9011)
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	50 mm
Breite der Lauffläche	8 mm
Achsloch Durchmesser	0 mm
Nabenlänge	0 mm
Breite des Radkörpers	8 mm
Härte der Lauffläche (A)	87 Shore A

## BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser	10 mm

# LUMINA

AA23PJI050L51-10 9011/9011/7042

EAN 4031582413045



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Produktzeichnungen

---

