

## GALEA STAINLESS

5087PJM125P60-90x70

EAN 4031582367980



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ● ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ● |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Productnaam                  | Galea stainless                    |
| Type                         | Wielen met Totale vergrendeling    |
| Standaard                    | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h     | 100 kg                             |
| Elektrisch geleidend         | Nee                                |
| Roestvrij                    | Ja                                 |
| Statisch draagvermogen       | 200 kg                             |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                             |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                              |
| Totale hoogte                | 163 mm                             |
| Totaal gewicht               | 0,56 kg                            |

## BEHUIZING

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Materiaal van de behuizing | Polyamide                             |
| Vork Vorm                  | Gesloten                              |
| Zwenklager                 | Twee balraces, Versterkt of Roestvrij |
| Offset                     | 40 mm                                 |
| Draaicirkel                | 205 mm                                |

## WIEL

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Materiaal wielkern            | Polypropyleen          |
| Materiaal loopvlak            | Thermoplastisch rubber |
| Lagering                      | Glijlager Roestvrij    |
| Afdekkapjes                   | Met draadbeschermer    |
| Diameter                      | 125 mm                 |
| Breedte Loopvlak              | 30 mm                  |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 87 Shore A             |

## FITTING

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Type bevestiging            | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                | 90 mm              |
| Breedte plaat               | 70 mm              |
| Lengte plaatgat (minimaal)  | 60 mm              |
| Lengte plaatgat (maximaal)  | 70 mm              |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 50 mm              |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 55 mm              |
| Diameter plaatgat           | 8 mm               |

# GALEA STAINLESS

5087PJM125P60-90x70

EAN 4031582367980



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---

