



A imagem pode diferir do produto original

## RODA

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Material do centro da roda | Aço, ferro                                |
| Material do piso da roda   | Poliuretano, Fundido                      |
| Rolamento                  | Rolamento de esferas de precisão (RS/2RS) |
| Cor da Roda                | Amarelo mel (RAL1005)                     |
| Anti-fios                  | Com anti-fios                             |
| Diâmetro                   | 80 mm                                     |
| Largura do Piso            | 25 mm                                     |
| Diâmetro do furo do eixo   | 20 mm                                     |
| Comprimento do cubo        | 14 mm                                     |
| Largura do corpo           | 25 mm                                     |
| Dureza do Piso (A)         | 92 Shore A                                |
| Dureza do Piso (D)         | 42 Shore D                                |

## DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ● ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Novatech                             |
| Tipo                              | Roda                                 |
| Padrão                            | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 160 kg                               |
| Capacidade de carga a 6 km/h      | 130 kg                               |
| Elétrico condutivo                | Não                                  |
| Aço inoxidável                    | Não                                  |
| Capacidade de carga estática      | 320 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C                                |
| Peso geral                        | 0,38 kg                              |

