

DURATECH

MOP 150x50-Ø30 HL60

EAN 4031582320022



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide, superzwaar
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Precisie kogellagers
Wielkleur	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	150 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Diameter Asgat	30 mm
Naaflengte	60 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	75 Shore D
Type lager	6306

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ○ ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ●
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech
Type	Wiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/h	2520 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	2100 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	4200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	1,45 kg

DURATECH

MOP 150x50-Ø30 HL60


EAN 4031582320022

Bestelnummer 00801260

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




DURATECH

MOP 150x50-Ø30 HL60

EAN 4031582320022

Bestelnummer 00802260



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.