



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ●
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атритація	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ● ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Linea
Тип	Поворотний Колісна опора з комбінованим замком
Стандартний	EN12530 — Катори пристроїв
ОбВантажопідйомність 3 км/год	110 kg
Електропровідність	Так
Нержавіюча сталь	Ni
Статичний Вантажопідйомність	220 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	148 mm
Загальна ширина	82 mm
Загальна вага	1,13 kg
Сертифікація	Протестовано та відстежується TÜV Süd

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Поліамід
Вила Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Поворотний вузол	Прецизійний кульковий підшипник
Колір	Сіро-білий (RAL9002)
Офсет (Зсув)	40 mm
Радіус повороту	129 mm
Поворотне з'єднання	258 mm
Діаметр ковпачка	52 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід , електричний струмопровід
Матеріал протектору	Поліуретан, Інжекційний електричний
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь
Колір Протектор	Срібно-сірий (RAL7015)
Колір Колесо	Срібно-сірий (RAL7015)
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	125 mm
Протектор	20 mm
Ширина тіла	20 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Твердість Протектор (D)	42 Прибережна D

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	95 mm
Ширина тарілки	70 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	44,5 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	52 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	72 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	76 mm
Діаметр отвору планшета	8,5 mm
Підказка	Ліжки, які можна мити, повинні бути Герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування.

Product Drawings

