

## LEVINA

5371XSP100P50

EAN 4031582359367



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ● ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Levina                                   |
| Typ                            | Kółko obrotowe z Blokadą kierunkową      |
| Standardowy                    | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h            | 100 kg                                   |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Tak                                      |
| Nierdzewne                     | Nie                                      |
| Nośność statyczne              | 200 kg                                   |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -10 °C                                   |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 40 °C                                    |
| Wysokość całkowita             | 137 mm                                   |

## OBUDOWA

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Materiał obudowy       | Poliamid            |
| Kształt Widelec        | Wąski               |
| Łożysko obrotowe       | Dwa wyścigi kulkowe |
| Wysięg                 | 36 mm               |
| Promień działania koła | 98 mm               |
| Zasięg działania koła  | 196 mm              |

## KOŁO

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Materiał ciała       | Poliamid, przewodzący elektrycznie           |
| Materiał bieżni      | Poliuretan, Wtrysk, przewodzący elektrycznie |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne                   |
| Ośłony gwintu        | Z osłoną gwintu                              |
| Średnica             | 100 mm                                       |
| Szerokość Bieżnia    | 32 mm                                        |
| Twardość Bieżnia (D) | 40 Shore D                                   |

## MOCOWANIE

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Typ mocowania                          | Płytką prostokątną |
| Długość płytki                         | 77 mm              |
| Szerokość płytki                       | 67 mm              |
| Długość otworu płytki (minimalna)      | 56 mm              |
| Długość otworu w płytce (maksymalna)   | 61,5 mm            |
| Szerokość otworu w płytce (minimalna)  | 46,5 mm            |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 51,5 mm            |
| Średnica otworu płytki                 | 8,5 mm             |

Nagroda  
Universal  
Design  
AwardKlub  
Projektant  
Deutscher

