

ALPHA

8476UFC160P67

Numéro de commande 00064977



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ● ●

Attrition ● ● ● ○ ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ● ●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha
Type de boîtier	Roulette pivotante avec central, Blocage total
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	300 kg
Statique Capacité de charge	600 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	200 mm
Largeur totale	99 mm
Poids global	1,861 kg

ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Pneu élastique, non marquant, vulcanisé
Roulement	Roulement à billes de précision, Étanche
Axe	Vissé avec écrou
Couleur Roue	Gris argent (RAL7001)
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	160 mm
Largeur du Bandage	46 mm
Largeur du corps	46 mm
Dureté du Bandage (A)	64 Shore A

CHAPE

Matériau	Acier Inoxydable, lourd
Forme Chape	Galbé
Pivot	Deux courses de balles
Couleur	Acier Inoxydable
Déport	55 mm
Rayon d'encombrement	143,5 mm
Diamètre d'encombrement	287 mm
Diamètre du dôme	96 mm
Inoxydable	✓

RACCORD

Type de raccord	Plaque avec verrouillage central
Longueur de plaque	175 mm
Largeur de plaque	112 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	77,5 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	105 mm
Diamètre du trou de la plaque	13 mm

ALPHA

8476UFC160P67

Numéro de commande 00064977



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

