INFORMAZIONI DI PRODOTTO

# GALEA

5071PJP100P30-10

EAN 4031582378849



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

| | |
|---|---|
| Prestazioni di rotolamento | ●●●●○ |
| Rumore | ●●●●○ |
| Attrito | ●●●●○ |
| Resistenza alla corrosione | ●●●○○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|---|---|
| Nome del prodotto | Galea |
| Tipo | Ruota girevole con blocco direzionale |
| Standard | EN12530 - Ruote per dispositivi |
| Portata a 3 km/h | 100 kg |
| Elettricamente conduttivo | No |
| Inossidabile | No |
| Portata statica | 200 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
| Altezza totale | 139 mm |
| Larghezza complessiva | 66 mm |
| Peso complessivo | 0,48 kg |

## SUPPORTO

| | |
|---|---|
| Materiale di costruzione | Poilammide |
| Forma della forcella | Chiuso |
| Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
| Disassamento | 40 mm |
| Raggio di piroettamento | 128 mm |
| Ingombro di piroettamento | 256 mm |
| Diametro cuffia superiore | 59 mm |

## RUOTA

| | |
|---|---|
| Materiale del corpo | Polipropilene |
| Materiale del battistrada | Gomma termoplastica |
| Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Parafili | Con parafili |
| Diametro | 100 mm |
| Larghezza battistrada | 30 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 87 Shore A |

## FISSAGGIO

| | |
|---|---|
| Tipo di fissaggio | Foro per vite |
| Diametro del foro | 10 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# GALEA


5071PJP100P30-10

EAN 4031582378849

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



© Copyright 2026 TENTE International GmbH