

KAPPA LOAD

9650TOO150P63

EAN 4031582314342

Numéro de commande 00830244



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ○ ○ ○ ○
Attrition	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Kappa load
Type de boîtier	Roulette pivotante
Standard	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	960 kg
Capacité de charge à 6 km/h	800 kg
Statique Capacité de charge	1920 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	200 mm
Poids global	3,856 kg

ROUE

Matériau du corps	Polyamide, lourd
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Moyeu lisse
Axe	Vissé avec écrou
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	150 mm
Largeur du Bandage	50 mm
Dureté du Bandage (D)	75 Shore D

CHAPE

Matériau	Fonte ou fer forgé, lourd
Forme Chape	Galbé, Renforcé
Pivot	Roulements rouleaux de butée à billes à rainure profonde
Déport	58 mm
Rayon d'encombrement	133 mm
Diamètre d'encombrement	266 mm

RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	135 mm
Largeur de plaque	110 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	105 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)	75 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	80 mm
Diamètre du trou de la plaque	11 mm

KAPPA LOAD

9650TOO150P63

EAN 4031582314342

Numéro de commande 00830244



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

