



Изображение может отличаться от оригинального продукта

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ● ● |
| Шум движения              | ● ● ● ● ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ● ○ |

#### ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Название продукта                  | Linea                      |
| Тип                                | Поворотное Колесная опора  |
| Стандартный                        | EN12530 — ролики устройств |
| Грузоподъемность при 3 км/ч        | 110 kg                     |
| Электропроводящий                  | Нет                        |
| Нержавеющая сталь                  | Нет                        |
| Грузоподъемность статическая       | 220 kg                     |
| Диапазон температур (минимальный)  | -20 °C                     |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C                      |
| Общая высота                       | 170 mm                     |
| Общая ширина                       | 89 mm                      |
| Общий вес                          | 1,1 kg                     |

#### КРОНШТЕЙН

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса      | Полиамид                         |
| Форма Вилы            | Кронштейн сдвоенного Колесо      |
| Поворотный узел       | Прецизионный шариковый подшипник |
| Цвет                  | Серебристо-серый (RAL7001)       |
| Офсет (Смещение)      | 52 mm                            |
| Радиус поворота       | 133 mm                           |
| Поворотное соединение | 218 mm                           |
| Диаметр купола        | 56 mm                            |

#### КОЛЕСО

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса        | Полиамид                         |
| Материал протектора     | Полиуретан, Инжекционный         |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый подшипник |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы                 |
| Диаметр                 | 150 mm                           |
| Ширина Протектор        | 22 mm                            |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A                   |

#### ФИТИНГ

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Тип фитинга                              | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины                           | 77 mm                  |
| Ширина пластины                          | 67 mm                  |
| Длина отверстия пластины (минимальная)   | 56 mm                  |
| Длина отверстия пластины (максимальная)  | 61,5 mm                |
| Ширина отверстия пластины (минимальная)  | 46,5 mm                |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 51,5 mm                |
| Диаметр отверстия пластины               | 8,5 mm                 |

## Product Drawings

