

KAPPA FLEX

9758ITP200P63 SH92A

EAN 4031582443646



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ○

핵심 속성

제품명	Kappa flex
하우징 유형	고정 캐스터
표준	EN12533 - 고하중 캐스터
4km/h에서의 적재 용량	450 kg
6km/h에서의 적재 용량	300 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	900 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	260 mm
전체 체중	4.7 kg

하우징

주택 자재	주철 또는 단조철, 무거움
Fork 외형	스프링 포함

휠

차체 재질	알루미늄
트레드 재질	폴리우레탄, 주조
베어링	정밀 볼 베어링
차축	너트로 고정
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	200 mm
트레드 폭	50 mm
트레드의 경도(A)	92 Shore A

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	142 mm
플레이트 너비	111 mm
플레이트 홀 길이(최소)	99 mm
플레이트 홀 길이(최대)	112 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	74 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	83 mm
플레이트 구멍 직경	12.7 mm