

# INTEGRAL

2040XSX200R05-28

EAN 4031582341676



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ● ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nome do produto                   | Integral                                               |
| Tipo                              | Rodízio giratório                                      |
| Padrão                            | semelhante a EN12531- Rodízios para Camas Hospitalares |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 150 kg                                                 |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 150 kg                                                 |
| Elétrico condutivo                | Sim                                                    |
| Aço inoxidável                    | Não                                                    |
| Capacidade de carga estática      | 300 kg                                                 |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -30 °C                                                 |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 80 °C                                                  |
| Altura total                      | 229 mm                                                 |
| Peso geral                        | 1,66 kg                                                |
| Certificação                      | Testado e monitorizado por TÜV Süd                     |

## SUPORTE

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Material da caixa       | Folha de aço, média              |
| Em Forma de Garfo       | Fechado                          |
| Rolamento giratório     | Rolamento de esferas de precisão |
| Offset                  | 60 mm                            |
| Raio giratório          | 160 mm                           |
| Interferência giratória | 320 mm                           |

## RODA

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida, eletro-condutivo              |
| Material do piso da roda   | Poliuretano, injetado, eletro-condutivo  |
| Rolamento                  | Rolamento de esferas de precisão, selado |
| Anti-fios                  | Anti-fios integrados                     |
| Diâmetro                   | 200 mm                                   |
| Largura do Piso            | 35 mm                                    |
| Dureza do Piso (D)         | 59 Shore D                               |

## ENCAIXE

|                     |                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de fixação     | Espiga sólida, redonda                                                                          |
| Diâmetro do Furo    | 28 mm                                                                                           |
| Comprimento do Furo | 45 mm                                                                                           |
| Sugestão            | As camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. |

Prémio IF  
DesignPrémio  
Red Dot  
Design

# INTEGRAL

2040XSX200R05-28

EAN 4031582341676



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

