



A imagem pode diferir do produto original

#### DESEMPENHO

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ● ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ● ● ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ● ● ○ |

#### ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Nome do produto                   | Kappa                                                      |
| Tipo                              | Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio |
| Padrão                            | EN12533 - Rodízios de Alta Carga                           |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 1200 kg                                                    |
| Capacidade de carga a 6 km/h      | 1000 kg                                                    |
| Elétrico condutivo                | Não                                                        |
| Aço inoxidável                    | Não                                                        |
| Capacidade de carga estática      | 2000 kg                                                    |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C                                                     |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C                                                      |
| Altura total                      | 355 mm                                                     |
| Largura geral                     | 116 mm                                                     |
| Peso geral                        | 14,9 kg                                                    |

#### SUPORTE

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Material da caixa       | Ferro fundido ou forjado, pesado                   |
| Em Forma de Garfo       | Amplo, Reforçado                                   |
| Rolamento giratório     | Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável |
| Cor                     | Passivada a azul                                   |
| Offset                  | 70 mm                                              |
| Raio giratório          | 222,5 mm                                           |
| Interferência giratória | 445 mm                                             |
| Lubrication nipple      | 1                                                  |
| Diâmetro do dome        | 111 mm                                             |

#### RODA

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Material do centro da roda | Ferro Fundido                    |
| Material do piso da roda   | Poliuretano, Fundido             |
| Rolamento                  | Rolamento de esferas de precisão |
| Eixo                       | Aparafusado com porca            |
| Cor da Roda                | Amarelo mel (RAL1005)            |
| Anti-fios                  | Com anti-fios                    |
| Diâmetro                   | 300 mm                           |
| Largura do Piso            | 50 mm                            |
| Largura do corpo           | 50 mm                            |
| Dureza do Piso (A)         | 92 Shore A                       |
| Dureza do Piso (D)         | 42 Shore D                       |

#### ENCAIXE

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de fixação                       | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa                  | 135 mm                      |
| Largura da placa                      | 110 mm                      |
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 75 mm                       |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 80 mm                       |
| Largura do furo da placa (Mínimo)     | 75 mm                       |
| Largura do furo da placa (Máximo)     | 105 mm                      |
| Diâmetro do furo da placa             | 11 mm                       |

# KAPPA

9682FTP300P63 CL67

EAN 4031582348699

Número de encomenda 00838616

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

