



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●●○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●●
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Agila
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	50 kg
静态载重	100 kg
温度范围 (最低)	-40 ° C
最高温度范围	80 ° C
总高	69 mm
总重量	0.189 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	与轮子体相同
轴承	圆锥球轴承
侧盖	带螺纹防护装置
直径	50 mm
胎面宽度	19 mm
胎面硬度 (D)	75 岸 D

支架

材料	钢板, 中号
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
偏移量	24 mm
旋转半径	49 mm
转向干涉	98 mm

固定件

固定件类型	螺栓孔
螺栓孔直径	11 mm
提示	脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。

技术图纸

