

# AGILA

2470PIO125P30-13

EAN 4031582365047  
 订单号 00039523



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |       |
|------|-------|
| 滚动性能 | ●●●○○ |
| 运动噪音 | ●●●○○ |
| 损耗   | ●●●○○ |
| 耐腐蚀性 | ●●●○○ |

## 核心属性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 产品名称      | Agila          |
| 外壳类型      | 万向脚轮           |
| 标准        | EN12530 - 设备脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 80 kg          |
| 导电        | ✓              |
| 静态载重      | 160 kg         |
| 温度范围 (最低) | -20 ° C        |
| 温度范围 (最大) | 60 ° C         |
| 总高        | 160 mm         |
| 总重量       | 0.634 kg       |

## 轮子

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 胎面材料     | 实心橡胶，不留痕，Shore A 63 |
| 轴承       | 滑动轴承                |
| 侧盖       | 无螺纹护罩               |
| 直径       | 125 mm              |
| 胎面宽度     | 32 mm               |
| 胎面硬度 (A) | 80 岸 A              |

## 支架

|      |          |
|------|----------|
| 材料   | 钢板，中号    |
| 支架形状 | 宽        |
| 旋转轴承 | 两个钢珠滚道   |
| 偏移量  | 41 mm    |
| 旋转半径 | 103.5 mm |
| 转向干涉 | 207 mm   |

## 固定件

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 固定件类型 | 螺栓孔                |
| 螺栓孔直径 | 13 mm              |
| 提示    | 脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。 |

产品信息

# AGILA

2470PIO125P30-13

EAN 4031582365047  
订单号 00039523



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

---

