



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ○ ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ○ ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | ICS                                      |
| Typ obudowy                    | Kółko obrotowe                           |
| Standardowy                    | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h            | 100 kg                                   |
| Przewodzący prąd elektryczny   | ✓                                        |
| Nośność statyczne              | 200 kg                                   |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -10 °C                                   |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 40 °C                                    |
| Wysokość całkowita             | 137 mm                                   |
| Szerokość całkowita            | 52 mm                                    |
| Waga całkowita                 | 0,441 kg                                 |

## KOŁO

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Materiał ciała       | Poliamid, przewodzący elektrycznie           |
| Materiał bieżni      | Poliuretan, Wtrysk, przewodzący elektrycznie |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione      |
| Kolor Koło           | Srebrnoszary (RAL7001)                       |
| Ośłony gwintu        | Zintegrowany ochroniacz gwintu               |
| Średnica             | 100 mm                                       |
| Szerokość Bieżnia    | 32 mm                                        |
| Szerokość korpusu    | 32 mm                                        |
| Twardość Bieżnia (A) | 91 Shore A                                   |
| Twardość Bieżnia (D) | 40 Shore D                                   |

## OBUDOWA

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Materiał               | Poliamid                       |
| Kształt Widelec        | Wąski                          |
| Łożysko obrotowe       | Trzpień, obrotowy              |
| Kolor                  | Srebrnoszary (podobny RAL7001) |
| Wysięg                 | 38 mm                          |
| Promień działania koła | 87 mm                          |
| Zasięg działania koła  | 174 mm                         |
| Średnica kopuły        | 52 mm                          |
| Średnica gwintu        | 0 mm                           |

## MOCOWANIE

|                 |                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| Typ mocowania   | Trzpień gwintowany z Trzpień gwintowany z łbem 6-kątnym, górny |
| Długość Trzpień | 17 mm                                                          |



IF nagroda za projekt

# ICS



5320XSX100S70-10X17 ~7001

EAN 4031582309812



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE



IF nagroda za  
projekt