

INTEGRAL

2040XSX200R05-32

EAN 4031582341782



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Integral
Tipo	Rueda giratoria Rueda
Estándar	similar EN12531- Ruedas de cama hospitalarias
Capacidad de carga a 3 km/h	150 kg
Capacidad de carga a 4 km/h	150 kg
Conductivo eléctrico	✓
Capacidad de carga estática	300 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-30 °C
Rango de temperatura (máximo)	80 °C
Altura total	229 mm
Peso total	1,729 kg
Certificación	Probado y supervisado por TÜV Süd

ARO

Material del cuerpo	Poliamida, conductora eléctrica
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Inyectado, conductor eléctrico
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión, Sellado
Protectores de hilo	Protector de roscas integrado
Diámetro	200 mm
Ancho de Banda de rodadura	35 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	59 Shore D

SOPORTE

Material	Chapa de acero, mediana
Forma de Horquilla Forma	Cerrado
Rodamiento giratorio	Rodamiento de bolas de precisión
Desplazamiento	60 mm
Radio de giro	160 mm
Interferencia de giro	320 mm

AJUSTE

Tipo de ajuste	Sólida Espiga, redonda
Diámetro del Perno	32 mm
Longitud del Perno	45 mm
Sugerencia	El fabricante de camas del hospital debe Sellado las camas lavables en el área de colocación.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Lavable según AK-BWA



IF Premio
Diseño



Premio al
Diseño Red Dot

INTEGRAL




2040XSX200R05-32

EAN 4031582341782



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS



IF Premio
Diseño



Premio al
Diseño Red Dot