

# INTEGRAL

2044XSX125R26-28S45 D 9002 W

EAN 4031582340693



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ● ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto           | Integral                                                       |
| Tipo                          | Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional |
| Estándar                      | EN12531 - Ruedas de la cama del hospital                       |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 150 kg                                                         |
| Capacidad de carga a 4 km/h   | 150 kg                                                         |
| Conductivo eléctrico          | Sí                                                             |
| Inoxidable                    | No                                                             |
| Capacidad de carga estática   | 450 kg                                                         |
| Rango de temperatura (mínimo) | -25 °C                                                         |
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C                                                          |
| Altura total                  | 158 mm                                                         |
| Ancho total                   | 62 mm                                                          |
| Peso total                    | 0.95 kg                                                        |
| Certificación                 | Probado y supervisado por TÜV Süd                              |

## SOPORTE

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Material de la carcasa   | Chapa de acero, mediana          |
| Forma de Horquilla Forma | Cerrado                          |
| Rodamiento giratorio     | Rodamiento de bolas de precisión |
| Color                    | Gris y blanco (RAL9002)          |
| Desplazamiento           | 35 mm                            |
| Radio de giro            | 97.5 mm                          |
| Interferencia de giro    | 195 mm                           |
| Diámetro del domo        | 62 mm                            |

## ARO

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Material del cuerpo                | Poliamida, conductora eléctrica             |
| Material de la banda de rodadura   | Poliuretano, Inyectado, conductor eléctrico |
| Cojinete                           | Rodamiento de bolas de precisión, Sellado   |
| Color Banda de rodadura            | Gris pizarra (similar a RAL7015)            |
| Color Aro                          | Gris pizarra (RAL7015)                      |
| Protectores de hilo                | Protector de roscas integrado               |
| Diámetro                           | 125 mm                                      |
| Ancho de Banda de rodadura         | 32 mm                                       |
| Anchura del cuerpo                 | 32 mm                                       |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 91 Shore A                                  |
| Dureza de la Banda de rodadura (D) | 40 Shore D                                  |

## AJUSTE

|                                            |                                                                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de ajuste                             | Espiga con Agujero de leva para barras de perfil                                              |
| Diámetro del Perno                         | 28 mm                                                                                         |
| Longitud del Perno                         | 96 mm                                                                                         |
| Posición de la rosca del Perno             | 19 mm                                                                                         |
| Cantidad de orificios de montaje del Perno | 2                                                                                             |
| Sugerencia                                 | El fabricante de camas del hospital debe Sellado las camas lavables en el área de colocación. |

IF Premio  
DiseñoPremio al  
Diseño  
Red Dot

# INTEGRAL


2044XSX125R26-28S45 D 9002 W

EAN 4031582340693

Número de pedido 00002861  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



IF Premio  
Diseño



Premio al  
Diseño  
Red Dot