

# INTEGRAL TWIN

2940UAP125R05-32 9002 M6/7

EAN 4031582302493

Numéro de commande 00033737



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ● |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Nom du produit                  | Integral twin                        |
| Type                            | Roulette pivotante                   |
| Norme                           | EN12531 - Roulettes de lit d'hôpital |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 125 kg                               |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 125 kg                               |
| Capacité de charge statique     | 375 kg                               |
| Plage de température (minimale) | -25 °C                               |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                                |
| Hauteur                         | 150 mm                               |
| Largeur totale                  | 63 mm                                |
| Poids                           | 1,176 kg                             |
| Certification                   | Testé et contrôle par Tüv Süd        |

## ROUE

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Corps de roue            | Polyamide                       |
| Bandage                  | Polyuréthane, injecté           |
| Roulement                | Roulement à billes de précision |
| Couleur de la roue       | Blanc gris (RAL9002)            |
| Pare-fils                | Avec pare-fils                  |
| Diamètre                 | 125 mm                          |
| Largeur du bandage       | 12 mm                           |
| Largeur du corps de roue | 12 mm                           |
| Dureté du bandage (A)    | 92 Shore A                      |
| Dureté du bandage (D)    | 42 Shore D                      |

## CHAPE

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Matériau                | Tôle d'acier, moyenne           |
| Forme de la chape       | Roulette jumelée                |
| Pivot                   | Roulement à billes de précision |
| Couleur                 | Blanc gris (RAL9002)            |
| Déport                  | 37,5 mm                         |
| Rayon d'encombrement    | 103 mm                          |
| Diamètre d'encombrement | 206 mm                          |
| Diamètre du dôme        | 61,5 mm                         |

## FIXATION

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Type de fixation            | Tige, ronde |
| Diamètre du trou central    | 32 mm       |
| Longueur de la vis          | 45 mm       |
| Position de la tige filetée | 7 mm        |
| Nombre de trous de fixation | 2           |

German  
Design  
AwardRed Dot  
Design  
Award

# INTEGRAL TWIN

2940UAP125R05-32 9002 M6/7

EAN 4031582302493


Numéro de commande 00033737



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

---



German  
Design  
Award



Red Dot  
Design  
Award