



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ● ○

Usure ● ● ● ○ ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ● ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	ICS
Type de boîtier	Roulette pivotante à blocage directionnel
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	141 mm

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Pare-fils intégré
Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	32 mm
Dureté du bandage (A)	87 Shore A

CHAPE

Matériau	Polyamide
Forme de la chape	Élancée
Pivot	Tige pivotante
Déport	37 mm
Diamètre d'encombrement	199 mm

FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire, entre-axe américain
Longueur de la platine	95 mm
Largeur de la platine	70 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	44,45 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	52 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	72 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	76 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

ICS



5321PJP100P52

EAN 4031582384628



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES



IF
Design
Award