



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ● ● ○
Шум от движение	● ● ● ● ○ ○
Привличане	● ● ● ● ● ○
Устойчив на корозия	● ● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Карра
Тип	Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото
Стандартен	EN12533 – Тежкотоварни колела
Товароносимост при 4 км/ч	2400 kg
Товароносимост при 6 км/ч	2000 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	4800 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	355 mm
Общо тегло	19.01 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Чугун или ковано желязо, тежко
Форма Вилица	Обхват Закалено
Въртящ се лагер	Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост
Изместване	70 mm
Интерференция при завъртане	452 mm
Lubrication nipple	1

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Чугун
Материал на реазбата	Полиуретан, Пресовано
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Ос	Завинтен с гайка
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	300 mm
Ширина на Резба	80 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	175 mm
Ширина на плаката	140 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	140 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	105 mm
Диаметър на отвора на плаката	15 mm

