


NOVATECH

ETX085X85-Ø20 HL95-F

EAN 4031582369649



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Staal, ijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lagering	Precisie kogellagers Afgedicht
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	85 mm
Breedte Loopvlak	85 mm
Diameter Asgat	20 mm
Naaflengte	95 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Type afdichting	F
Geschikt voor	jungheinrich

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Type	Wiel
Draagvermogen bij 3 km/h	800 kg
Statisch draagvermogen	1600 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C

NOVATECH

ETX085X85-Ø20 HL95-F

EAN 4031582369649



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

