

NOVATECH

ETP085x90-Ø17 HL90

EAN 4031582369465



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ● ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Novatech
Ház típusa	Kerék
Teherbírás 3 km/h-nál	800 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	1600 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C

KERÉK

Felépítmény anyaga	Acél, vas
Futófelület anyaga	Öntött poliuretán
Csapágó	Precíziós golyóscsapágó
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	85 mm
Futófelület szélessége	90 mm
Tengely furat átmérője	17 mm
Kerékagy hossza	90 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
Csapágó típusa	6303

