

AGILA STAINLESS

7470PJO050P30-11

EAN 4031582350920



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila stainless
Émission de CO2 (portée 3)	0.57
Type	Roulette pivotante
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Oui
Statique Capacité de charge	80 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	69 mm
Largeur totale	43 mm
Poids global	0.15 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Acier Inoxydable, moyen
Forme Chape	Galbé
Pivot	Deux courses de balles
Couleur de la chape	Acier Inoxydable
Déport	24 mm
Rayon d'encombrement	49 mm
Diamètre d'encombrement	98 mm
Diamètre du dôme	41 mm

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Moyeu lisse
Couleur Roue	Gris argent (RAL7001)
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	50 mm
Largeur du Bandage	19 mm
Largeur du corps	19 mm
Dureté du Bandage (A)	87 Shore A

RACCORD

Type de raccord	Trou central
Diamètre du trou de l'Œil	11 mm
Astuce	Les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de n'importe quelle longueur.

AGILA STAINLESS

7470PJO050P30-11

EAN 4031582350920

Numéro de commande 00036671
Dessins du produit



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

