

# ALPHA

3470UOR080P62 TFR

EAN 4031582390087



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ● ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ● |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Alpha                               |
| Tipo                                | Ruota girevole                      |
| Standard                            | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h                    | 200 kg                              |
| Elettricamente conduttivo           | No                                  |
| Inossidabile                        | No                                  |
| Portata statica                     | 400 kg                              |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -25 °C                              |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C                               |
| Altezza totale                      | 108 mm                              |
| Peso complessivo                    | 0,71 kg                             |

## SUPPORTO

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Materiale di costruzione  | Lamiera di acciaio, pesante |
| Forma della forcella      | Largo                       |
| Cuscinetto del supporto   | Doppio giro di sfere        |
| Colore                    | Passivato blu               |
| Disassamento              | 44,5 mm                     |
| Raggio di piroettamento   | 84,5 mm                     |
| Ingombro di piroettamento | 160 mm                      |


## RUOTA

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Materiale del corpo         | Poilammide         |
| Materiale del battistrada   | Identico al nucleo |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto a rulli |
| Asse                        | Vite con dado      |
| Parafili                    | Senza parafili     |
| Diametro                    | 80 mm              |
| Larghezza battistrada       | 30 mm              |
| Durezza del Battistrada (D) | 75 Shore D         |

## FISSAGGIO

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tipo di fissaggio                | Piastra rettangolare |
| Lunghezza della piastra          | 105 mm               |
| Larghezza della piastra          | 80 mm                |
| Lunghezza foro piastra (minima)  | 77 mm                |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 80 mm                |
| Larghezza foro piastra (massima) | 60 mm                |
| Diametro del foro della piastra  | 9 mm                 |

3470U00080P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

