

DELTA TWIN

9940ETP065P41-100x100

EAN 4031582501162

订单号 00800241



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Delta twin
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	400 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	800 kg
温度范围（最低）	-30 °C
最高温度范围	60 °C
总高	111.5 mm
总宽度	92 mm
总重量	1.93 kg

支架

外壳材料	铸铁或锻铁，重
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	精密滚珠轴承
颜色	透明涂层
偏移量	25 mm
旋转半径	62 mm
转向干涉	124 mm
圆顶直径	73 mm

轮子

轮体材料	钢、铁
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	蜂蜜黄（RAL1005）
侧盖	带螺纹防护装置
直径	65 mm
胎面宽度	30 mm
轮体宽度	30 mm
胎面硬度（A）	92 岸 A
胎面硬度（D）	42 岸 D

固定件

固定件类型	方形板
上板长	100 mm
上板宽	100 mm
上板孔长度（最小）	63 mm
上板孔长度（最大）	78 mm
上板孔宽度（最小）	63 mm
上板孔宽度（最大）	78 mm
上板孔直径	10.5 mm

DELTA TWIN

9940ETP065P41-100x100

EAN 4031582501162

订单号 00800241
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

