



图片可能与原产品不同

### 表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

### 核心属性

产品名称	Stora
外壳类型	带刹的旋转脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	80 kg
静态载重	160 kg
温度范围 (最低)	-25 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	153 mm
总宽度	74 mm
总重量	0.724 kg

### 轮子

轮体材料	注射聚氨酯 注塑
胎面材料	带跟踪双法兰
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	石板灰 (RAL7015)
侧盖	带螺纹防护装置
直径	125 mm
胎面宽度	32 mm
轮体宽度	32 mm
胎面硬度 (D)	59 海岸 D

### 支架

材料	钢板, 中号
支架形状	特殊功能
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	蓝色钝化
偏移量	40 mm
旋转半径	102.5 mm
转向干涉	205 mm
圆顶直径	65 mm

### 固定件

固定件类型	螺栓孔
螺栓孔直径	13 mm

### 其他信息

设计用于以下托盘尺寸：轨道宽度：约：2.75 mm，槽宽：约 5.7 mm，槽深：> 10 mm。

产品信息

# STORA

2875QMP125P30-13

EAN 4031582302455  
订单号 00034015



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

---

