

AGILA TWIN

2975YGO050P30-11

EAN 4031582357783

Номер на поръчката 00034276



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Agila twin
Тип	Завъртане на Колело със Спирачка
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	70 kg
Електропроводим	✓
Статичен Товароносимост	140 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	69 mm
Общо тегло	0,259 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен, електропроводим
Материал на резбата	Термопластичен каучук, електропроводим
Лагер	Плъзгащ лагер
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	50 mm
Ширина на Резба	19 mm
Твърдост на Резба (A)	87 Бръснач A

ВИЛКА

Материал	Стоманен лист, среден
Форма Вилца	Вилка на две Колело
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Изместване	25 mm
Радиус на завъртане	77 mm
Интерференция при завъртане	155 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт	11 mm

AGILA TWIN

2975YGO050P30-11

EAN 4031582357783

Номер на поръчката 00034276



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

