

STYLEA

5925UAP100L51-11 DOM41

EAN 4031582370652



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten ●●●○○

Fahrgeräusch ●●●○○

Abrieb ●●●○○

Korrosionsbeständigkeit ●●●●○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Stylea
Typ	Lenkrolle mit Radfeststeller
Norm	EN12528 - Möbelrollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	100 kg
Statische Tragfähigkeit	200 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	40 °C
Bauhöhe	101 mm
Gesamtbreite	75 mm

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Polyurethan, gespritzt
Lager	Präzisionskugellager
Achse	Vernietet
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	100 mm
Breite der Lauffläche	20 mm

GEHÄUSE

Material	Polyamid
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse
Schwenklager	Stift, drehbar
Schwenkradius	112 mm
Störkreis	224 mm
Dom Durchmesser	41 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser	11 mm

STYLEA

5925UAP100L51-11 DOM41

EAN 4031582370652



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

