

ALPHA STAINLESS

8477UAD080P30-11 RED

EAN 4031582396287



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ●

HAUPTMERKMALE

Produktname	Alpha stainless
Gehäusetyp	Lenkrolle mit Totalfeststeller
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	100 kg
Statische Tragfähigkeit	200 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-40 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Bauhöhe	108 mm
Gesamtgewicht	0,882 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Polyurethan, gespritzt
Lager	Rollenlager, Rostfrei
Achse	Verschraubt
Durchmesser	80 mm
Breite der Lauffläche	32 mm
Härte der Lauffläche (D)	42 Shore D

GEHÄUSE

Material	Rostfreier Stahl, schwer
Gabelform	Bauchig
Schwenklager	Kugelhahn, zweireihig
Ausladung	44,5 mm
Störkreis	244 mm
Rostfrei	✓

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser	11 mm

ALPHA STAINLESS

8477UAD080P30-11 RED

EAN 4031582396287



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

