



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ● |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Produktname                 | Linea                          |
| Typ                         | Lenkrolle mit Totalfeststeller |
| Norm                        | EN12530 - Geräterollen         |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 130 kg                         |
| Elektrisch-leitfähig        | Ja                             |
| Rostfrei                    | Nein                           |
| Statische Tragfähigkeit     | 260 kg                         |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C                         |
| Temperaturbereich (Maximum) | 40 °C                          |
| Bauhöhe                     | 148 mm                         |
| Gesamtbreite                | 82 mm                          |

## GEHÄUSE

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Gehäusematerial | Polyamid             |
| Gabelform       | Doppelrollen-Gehäuse |
| Schwenklager    | Präzisionskugellager |
| Farbe           | Grauweiß (RAL9002)   |
| Ausladung       | 40 mm                |
| Schwenkradius   | 129 mm               |
| Störkreis       | 258 mm               |
| Dom Durchmesser | 52 mm                |

## RAD

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polyamid, elektrisch-leitfähig               |
| Material der Lauffläche  | Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig |
| Lager                    | Präzisionskugellager                         |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz                              |
| Durchmesser              | 125 mm                                       |
| Breite der Lauffläche    | 20 mm                                        |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A                                   |

## BEFESTIGUNG

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Befestigungsart             | Rechteckige Platte |
| Plattenlänge                | 77 mm              |
| Plattenbreite               | 67 mm              |
| Plattenlochlänge (Minimum)  | 56 mm              |
| Plattenlochlänge (Maximum)  | 61,5 mm            |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 46,5 mm            |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 51,5 mm            |
| Plattenloch Durchmesser     | 8,5 mm             |

# LINEA

5947XSP125P50 RAL9002

EAN 4031582352290



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Produktzeichnungen

---



Deutscher  
Designer  
Club



Interzum  
Award



product  
design  
award

IF Design  
Award