PRODUKTINFORMATION

# LUMINA

## AA20POI050S70- 8X15 (30)

EAN 4031582458930



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Laufverhalten | ●●●○○ |
| Fahrgeräusch | ●●●○○ |
| Abrieb | ●●●○○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ●●●○○ |

### HAUPTMERKMALE

| | |
|---|---|
| Produktname | Lumina |
| Typ | Lenkrolle |
| Norm | EN12528 - Möbelrollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h | 40 kg |
| Elektrisch-leitfähig | Nein |
| Rostfrei | Nein |
| Statische Tragfähigkeit | 80 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 40 °C |
| Bauhöhe | 58 mm |
| Gesamtbreite | 55 mm |
| Gesamtgewicht | 0,11 kg |

### GEHÄUSE

| | |
|---|---|
| Gehäusematerial | Polypropylen |
| Gabelform | Doppelrollen-Gehäuse, geschlossen |
| Schwenklager | Stift, drehbar |
| Schwenkradius | 49 mm |
| Störkreis | 98 mm |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |

### RAD

| | |
|---|---|
| Material des Radkörpers | Polypropylen |
| Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
| Lager | Gleitlager mit Distanzrohr |
| Achse | Vernietet |
| Fadenschutz | Ohne Fadenschutz |
| Durchmesser | 50 mm |
| Breite der Lauffläche | 8 mm |
| Härte der Lauffläche (D) | 65 Shore D |

### BEFESTIGUNG

| | |
|---|---|
| Befestigungsart | Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben |
| Bundstift Durchmesser | 8 mm |
| Bundstift Länge | 15 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH